

# Scheda prodotto

## Caratteristiche

S540410

Central plate, Odace, for RJ45, 2 sockets,  
anthracite

### Presentazione

Gamma	Odace
Tipo prodotto	Piastra centrale
Presentazione del dispositivo	Cover plate with fixing frame
Tipo di imballo	Paint cover
Quantità per confezione	Set da 5

### Caratteristiche tecniche

Montaggio	Incasso
Tipo di connettore	RJ45
Tipologia fissaggio	By claw kit Con viti
Colore	Antracite
Compatibilità del prodotto	Infraplus Actassi s-one
Numero di prese	2
Forma della testa della vite	Pozidriv No 1
Materiale	Thermoplastic ABS-UV stabilised: centro piastra PBT (polybutylene terephthalate) GF30: support frame
Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	34,2 mm
Profondità di incasso	18,2 mm
Peso netto	0,027 kg
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

### Ambiente

Temperatura di stoccaggio	-5..50 °C
Temperatura ambiente	5..45 °C
Grado di protezione IK	IK04

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.  
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.  
È responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.  
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

## Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 <a href="#">Dichiarazione REACH</a>
REACH free of SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Toxic heavy metal free	Sì
Mercury free	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
RoHS exemption information	 Sì