

Information produit

95 16 165

Coupe-câbles

IEC 60900 DIN EN 60900



- Pour couper les câbles en cuivre et en aluminium, unifilaires et multifilaires
- Coupe nette du câble et sans écrasement
- Ne convient pas aux fils d'acier, aux conducteurs en cuivre écrouis ni aux câbles métalliques
- Tranchants trempés, meulés avec précision
- Coupe facile avec prise d'une seule main
- Avec ergot protecteur
- Charnière vissée réglable, sécurité automatique
- Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile

⚡ 1000 V

Informations générales

Réf.	95 16 165
EAN	4003773039648
Ciseaux	chromée
Poignées	isolées par gaines bi-matière, certifiées VDE
Poids	262 g
Dimensions	165 x 47 x 21 mm
Norme	DIN EN 60900 IEC 60900
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire	50 mm ²
Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire	Ø 15 mm
AWG	1 / 0
Certifié VDE	oui

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



Coupe d'un câble avec un coupe-câbles: coupe facile et nette, sans déformation du câble

