

Inforam DURAFRAME® NOTE A4

Artikelnummer	499323	Antal per säljenhet	1 St
Färg	Silver	EAN per säljenhet	4005546407043
Antal per frp	styck	Bruttovikt per säljenhet	92 G
EAN per basenhet	4005546407043	Ursprungsland	PL



Produktbeskrivning

- Presentera information på ett professionellt sätt
- Uppfällbar magnetram gör det möjligt att smidigt lägga i och byta dokument
- Enkel att fästa på släta, stabila ytor utan hjälpmedel och går att ta bort igen, t.ex. från glas
- Användningsområden: För städscheman i sanitetsanläggningar, registrering av evenemang eller för registrering och dokumentation av information, arbetsprocesser och tjänster, t.ex. underhåll eller säkerhetskontroller
- Noteringar kan göras direkt på pappret utan att ramen öppnas
- Kapacitet upp till 5 blad 80 g/kvm
- Pennhållare, passar alla pennor med clips
- Rymmer två ark och kan läsas från båda håll på glasrutor
- Ramen ser likadan ut från båda sidor
- Kan användas i stående eller liggande format

Specifikationer

Utvändig bredd (mm)	254
Utvändig höjd (mm)	323
Kapacitet / kapacitet (för)	5 Ark (80 g/kvm)
Format / passar format	A4
Format	Stående / liggande
Varumärke	DURABLE

Inforam DURAFRAME® NOTE A4

Invändig bredd (mm)	205
Invändig höjd (mm)	290
Ramens bredd (mm)	17
Typ av fastsättning	Självhäftande
Kan användas på underlag / yta	Släta, rena, bärande ytor
Kan tas bort	Från glas
Öppningsbar ram	Ja
Går att läsa från fram- och baksida	Ja
Ramen är likadan från båda håll	Ja
Reflexfri	Ja
Skriv direkt på arket	Ja
Återanvändbar	Nej
Användningsområde	Skyddad utemiljö
Typ av etikett	Nedladdning (download)