

SPI 41

Codice articolo: T0056403799N



Benefits

- > 40 W, 230 V
- > Tempo di riscaldamento ca. 180 sec.
- > Temperatura punta ca. 450°C



A riguardo suggeriamo:



Estrazione fumi di saldatura



Piastre di preriscaldamento



Pulizia



Punte saldanti



Technical Data

Tecnologia radiatore Active Tip	---
Tecnologia di riscaldamento Power Response	---
Tecnologia del radiatore Silver Line	---
Tensione	230 V AC
Potenza	40 W
Famiglia di punte	SPI40
Unità di alimentazione	---
WX compatibile	---
Intervallo di temperatura °C	ca. 450
Intervallo di temperatura °F	ca. 842
Tempo di riscaldamento	180
Supporto di sicurezza	---
Deposito di sicurezza (optional)	---
Bussola per punta	---
Aspirazione diretta integrata	---

Owning the bench



PROFESSIONAL

PROFESSIONAL



FILTRATION

FILTRATION



EREM

EREM



XCELITE

XCELITE