

Anciennement connu comme : Extra 87-955

Gants épais en latex naturel, offrant une protection accrue pour les tâches lourdes

- Protection avancée :** 50 % plus épais (0,73 mm/29 mil) que les gants floqués standard, les gants résistants aux produits chimiques AlphaTec® 87-955 sont très résistants à divers détergents, alcools, graisses, cétones, sels et alcalis.
- Propreté et durabilité accrues :** Le traitement par chloration nettoie et durcit leur surface extérieure.
- Confort élevé :** Le flocage en pur coton de ces gants de protection résistants limite l'accumulation de sueur, améliorant ainsi le confort de l'utilisateur en cas de port prolongé.
- Qualité assurée :** en outre, ces gants AlphaTec® atteignent un NQA de 1,5

Secteurs industriels

- Construction
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Maintenance d'infrastructure
- Industrie chimique

Applications

- Traitement et préparation de produits chimiques
- Maintenance/Entretien d'équipements lourds et d'outillages de production
- Nettoyage et entretien



Anciennement connu comme : Extra 87-955

Principales propriétés

- Caoutchouc de latex naturel 50% plus épais*** : résistance chimique et durabilité élevées
- Surface chlorée** : Propreté assurée et durabilité accrue
- Flocage en pur coton** : Limite l'accumulation de transpiration, pour un confort accru

*Comparé aux gants floqués standard



Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Protéines de caoutchouc naturel
- Diéthyldithiocarbamate de zinc

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

Normes de performance

CE 0493



X121X

EN ISO 374-1:2016
Type A



AKLOPS

EN ISO 374-5
VIRUS



Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	CONDITIONNEMENT
AlphaTec® 87-955	Liner Material: N/A Coating Material: Latex de caoutchouc naturel	7.5, 8, 9, 10, 11	325 / 12.8	Orange	• 12 paires par sac, 12 sacs par carton

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Région Amérique du Sud et Caraïbes
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexique
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada
Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T : 1800 363-8340
F : 1888 267-3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.