


GIRATUBI MODELLO SVEDESE CON GANASCE A 45° SOTTILI E SAGOMATE



310 N

- Acciaio al Cromo Vanadio

Dettagli famiglia

Codice	L mm	⊘ Capacità tubo	a mm	🔑 Q.tà x conf.
U03100001	270	1/2	25	1
U03100002	340	1	40	1
U03100003	430	1 1/2	55	1
U03100004	550	2	67	1
U03100005	700	3	103	1

Serie / Configurazioni

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
 Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
 Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
 Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Articoli



496 E4 - Assortimento INDUSTRIA (256 pz)



496 E6 - Assortimento INDUSTRIA (124 pz)



496 E7 - Assortimento INDUSTRIA (209 pz)



496 EP6 - Assortimento INDUSTRIA (112 pz)



496 L - Assortimento IDRAULICA (25 pz)

Ricambi / Accessori

Articoli



310 CN - Ricambio rullino