


FILTRAZIONE PREVOST - GRUPPI DI TRATTAMENTO

Filtro regolatore con valvola manuale
e valvola di pressurizzazione
progressiva - 3 moduli



Pressione max. di utilizzo
10 bar

Filtrazione (µm)
25.00

Codice	Maschiatura	Portata a 6 bar (l/min) (ΔP= 1.00 bar)		Peso netto (Kg)	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)
ATU VMS2585100	G1/8	700	0.5 / 8.5	0	97	302
ATU VMS2585101	G1/4	1000	0.5 / 8.5	0	40	68