

Cable HDMI de Alta Velocidad de 6,1m con Conectores con Agarre - 4K 60Hz/1440p 144Hz - HDR10/HDCP 2.2/ARC - 18Gbps - Cable HDMI - Recubrimiento de TPE

ID del Producto: HDMI2-CABLE-GRIP-20F



Conéctese a un televisor o monitor 4K UHD, utilizando este cable HDMI de alta velocidad. Las marcas del conector permiten una rápida identificación visual, distinguiendo este cable de otros cables HDMI de aspecto similar o sin marcar. Elimine las conjeturas y elija siempre el cable adecuado para soportar todas las capacidades de HDMI 2.0.

El cable HDMI UHD cuenta con conectores de agarre chapados en oro para evitar desconexiones accidentales. Los conectores se sujetan con seguridad a los puertos de los dispositivos HDMI, lo que hace que este cable sea ideal para configuraciones críticas de A/V, como sistemas de seguridad y conmutadores HDMI.

El cable HDMI para monitor cuenta con una cubierta exterior flexible de TPE que ha sido probada para resistir 2.000 ciclos de flexión a  $-/+60$  grados, y se enruta fácilmente por esquinas y bordes de escritorio. Los robustos alivios de tensión permiten una colocación cómoda del cable. Los duraderos conectores chapados en oro están clasificados para funcionar más allá de las 10.000 inserciones.

Este cable HDMI de alta velocidad es compatible con todas las funciones HDMI 2.0:

- Resoluciones de hasta 4K 60Hz utilizando una fuente y una pantalla HDMI compatibles
- Soporta altas frecuencias de refresco, incluyendo 1440p 144Hz y 1080p 240Hz
- Soporte de relación de aspecto 21:9 para experiencias de visualización cinematográficas
- Alto rango dinámico (HDR10) para una mayor relación de contraste y una calidad de imagen vibrante
- Protección de contenidos digitales de gran ancho de banda (HDCP) 2.2 para una conexión segura entre la fuente y la pantalla

- Canal de retorno de audio (ARC) para enviar el audio del televisor a un receptor AV o a una barra de sonido
- Hasta 32 canales de audio digital sin comprimir
- Canal Ethernet HDMI (HEC) para conectividad de red a través de HDMI
- Compatible con versiones anteriores de HDMI

Este cable HDMI 2.0 está fabricado con un blindaje de mylar de aluminio trenzado para minimizar las interferencias electromagnéticas y conseguir una salida de audio/vídeo clara y uniforme y un rendimiento fiable a largo plazo

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

## Aplicaciones

## Características

- **ALTO RENDIMIENTO:** Diseñado para dispositivos HDMI compatibles con UHD - Elija el cable HDMI adecuado con las marcas de rendimiento en los conectores para una identificación rápida y sencilla - Hasta 18 Gbps para vídeo 4K 60Hz sin interrupciones
- **CONECTORES HDMI DE AGARRE:** Cuenta con conectores macho de agarre chapados en oro para evitar la desconexión accidental por tensión o vibración - Mantiene el cable conectado de forma segura a pantallas HDMI montadas y puertos HDMI de difícil acceso
- **CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD:** Conectores chapados en oro con capacidad para más de 10.000 inserciones - Cubierta de TPE protectores contra tirones conformes con RoHS - Probados para resistir 2.000 ciclos de flexión a +/-60 grados - Blindaje trenzado
- **APLICACIONES:** Ideal para pantallas 4K UHD - Frecuencia de refresco de hasta 144Hz con resolución 1440p - Adecuado para GPU y estaciones de trabajo de alto rendimiento - Conecte un monitor HDMI a una docking station 4K
- **ESPECIFICACIONES:** Negro - 6,1m - HDMI de Alta Velocidad con Ethernet - HDMI 2.0 compatible con HDR10/ARC/HDCP 2.2/CEC - 4K 60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz - 18Gbps - Audio de 32 canales - Retrocompatible - 24/26AWG - 9mm de diámetro exterior

---

Hardware

Política de Garantía

Lifetime

Active or Passive Adapter	Pasivo
Revestimiento del Conector	Oro
Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	VW-1

---

#### Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	18Gbps
Resolución Digital Máxima	4K 60Hz 1440p 144Hz 1080p 240Hz ,
Especificaciones de Audio	HDMI - 32 Channel Audio
MTBF	Conectores probados para más de 10.000 inserciones

---

#### Conector(es)

Conector A	1 - HDMI
Conector B	1 - HDMI

---

#### Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	24/26 AWG
Tipo de Gabinete	Santoprene - Thermoplastic Rubber (TPE)
Longitud del Cable	20.0 ft [6.1 m]
Cable OD	0.4 in [9 mm]
Longitud del Producto	20.0 ft [6.1 m]

Ancho del Producto	0.8 in [2.1 cm]
Altura del Producto	0.4 in [1.1 cm]
Peso del Producto	17.4 oz [494 g]

---

Información de la Caja

Longitud de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Ancho de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Altura de la Caja	0.5 in [1.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	10.7 oz [304.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable HDMI 2.0 de 6m
---------------------	--------------------------

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.