



MAG-3015-B

SICK
Sensor Intelligence.

Información sobre pedidos



Tipo	N.º de artículo
MAG-3015-B	7901786

Otros modelos del dispositivo y accesorios → www.sick.com/

Datos técnicos detallados

Datos técnicos

Grupos de accesorios	Imanes
Descripción	Imán con orificio de fijación para tornillo M5 de cabeza avellanada, Ø 31 mm, 15 mm de altura
Material	Ferrita de bario
Resistencia temperatura mín. ... máx.:	-25 °C ... +130 °C
Dimensiones (An x Al x Long)	15 mm
Diámetro	31 mm

Clasificaciones

ECl@ss 5.0	27279209
ECl@ss 5.1.4	27279209
ECl@ss 6.0	27279209
ECl@ss 6.2	27279209
ECl@ss 7.0	27279209
ECl@ss 8.0	27279209
ECl@ss 8.1	27279209
ECl@ss 9.0	27272492
ETIM 5.0	EC002594
ETIM 6.0	EC002594
UNSPSC 16.0901	39122245

LO MÁS DESTACADO DE SICK

SICK es uno de los fabricantes líderes de sensores y soluciones de sensores inteligentes para aplicaciones industriales. Nuestro exclusivo catálogo de productos y servicios constituye la base perfecta para el control seguro y eficaz de procesos, para la protección de personas y para la prevención de accidentes y de daños medioambientales.

Nuestra amplia experiencia multidisciplinar nos permite conocer sus necesidades y procesos para ofrecer a nuestros clientes exactamente la clase de sensores inteligentes que necesitan. Contamos con centros de aplicación en Europa, Asia y Norteamérica, donde probamos y optimizamos las soluciones de sistemas específicas del cliente. Todo ello nos convierte en el proveedor y socio en el desarrollo de confianza que somos.

SICK LifeTime Services, nuestra completa oferta de servicios, garantiza la asistencia durante toda la vida útil de su maquinaria para que obtenga la máxima seguridad y productividad.

Para nosotros, esto es “Sensor Intelligence”.

CERCA DE USTED EN CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO:

Encontrará información detallada sobre todas las sedes y personas de contacto en nuestra página web: → www.sick.com