



### Buntebåndsverktøy manuell

- EVO7 for båndbredde opp til 4.8mm

#### Egenskaper og fordeler

- Hus i glassfiberarmert polyester
- Lav vekt
- Ergonomisk verktøy, reduserer belastningsskader til et minimum
- Ekstremt lite servicebehov
- Rask og eksakt montering med minst mulig kraftbruk (TLC-mekanismen)
- Justerbart strammemoment
- Strammer og kutter HellermannTyton's buntebånd med bredde opp til 4,8mm
- Standard greplengde er 90mm (EVO7)
- Kort greplengde (80mm) er tilgjengelig (EVO7SP)



EVO7, EVO7.

TYPE	Lokalt ordrenr.	Båndbredde max. (G)	Båndtykkelse max.	Vekt	El.nr.	Art.nr.
EVO7	EVO7	4,8	1,5	0,275 kg	13 450 30	110-70129
EVO7SP	EVO7SP	4,8	1,5	0,275 kg	-	110-70130
BLADEKT	Reservekniv EVO7/EVO7SP	-	-	-	-	110-70106

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

### TLC-teknologi; Tension - Lock - Cut (trekk - lås - kutt)

Det nye EVO7 beskytter muskler og ledd og øker effektiviteten

- Mindre rekyl reduserer belastning på brukerens hånd
- Kraften man bruker ved bruk av verktøyet er betydelig redusert



Mer info på vår hjemmeside!



1: Stramming: Båndet strammes som vanlig.

2: Låsing: når ønsket stramming er oppnådd, låser lukkemekanismen båndet på plass.



3: Kutting: Innovativ og enkel kutting uten rekyl.