



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Tôle acier phosphatée d'épaisseur **6/10e, 8/10e** pour le corps et **8/10e** pour les portes
- Une tablette haute soudée
- Séparation verticale sous l'étagère séparant le linge de travail et le linge civil
- Ouies d'aération hautes et basses, oméga de renfort à l'intérieur de chaque porte

- Fermeture par verrou porte cadenas
- Barre porte cintre avec 2 crochets
- Chaque case est équipée d'un petit miroir de courtoisie et d'une patère
- 1 porte étiquette sur chaque porte

Sans pieds :

Référence	Version	Larg. x Prof. x Haut.
CVS411DSP	1 case	400 x 500 x 1800
CVS412DSP	2 cases	800 x 500 x 1800
CVS413DSP	3 cases	1200 x 500 x 1800

Avec pieds :

Référence	Version	Larg. x Prof. x Haut.
CVS411DAP	1 case	400 x 500 x 1940
CVS412DAP	2 cases	800 x 500 x 1940
CVS413DAP	3 cases	1200 x 500 x 1940

LES OPTIONS ET ACCESSOIRES



Serrure à clés



Serrure à code avec décodage clé



Serrure monnayeur 1€



Serrure électronique COSERELEC



Serrure à code ronde 3 molettes



Coiffes inclinées
Obligatoires en industrie agroalimentaire, elles assurent de meilleures conditions d'hygiène



Socles bancs
Piètements en tube 25 x 25 mm avec vérins de réglages

LES COLORIS STANDARDS

RAL 9010	RAL 1015	RAL 7032	RAL 8016	RAL 1023	RAL 2004	RAL 3020	RAL 3005

RAL 6011

RAL 6033

RAL 5018

RAL 7016

RAL 5012

RAL 5017

RAL 5010

RAL 7035

RAL 9005

Les couleurs peuvent légèrement différer par rapport au produit réel.