



### Polyethyleen spiraalslang, vlamvertragend

- SBPEFR

De vlamvertragende eigenschappen van SBPEFR maken de spiraalslang geschikt voor applicaties in de automobiel- en elektrotechnische industrie, waar verhoogde bescherming tegen brand vereist wordt.

#### Hoofdkenmerken

- voor het geleiden en beschermen van bekabeling en leidingwerk
- zelfdovend volgens UL94 V2
- kan achteraf worden gemonteerd
- aftakken op iedere willekeurige plek, in iedere richting
- breed assortiment afmetingen en kleuren




Spiraalslang SBPEFR is beschikbaar in meerdere diameters, in zwart en wit.

Spiraalslang vervaardigd uit standaard polyethyleen kunt u vinden in de Algemene catalogus.

<b>MATERIAAL</b>	Polyethyleen (PEFR), vlam vertragend
<b>Gebruikstemperatuur</b>	-60 °C tot +80 °C, met tussenpozen +120 °C
<b>Brandbaarheid</b>	UL94 V2, FMVSS 302 Type B

RoHS



TYPE	Nominale Ø	Wanddikte (WT)	Spoed (P)	Min. Ø	Max. Ø	Kleur	Rollengte	Artikelnr.
SBPEFR1.5	1,5	0,8	6,0	1,6	8	wit (WH)	30 m	161-43000
	1,5	0,8	6,0	1,6	8	zwart (BK)	30 m	161-43001
SBPEFR4	4	1,0	7,8	5	20	wit (WH)	30 m	161-43100
	4	1,0	7,8	5	20	zwart (BK)	30 m	161-43101
SBPEFR9	9	1,4	12,5	10	100	wit (WH)	30 m	161-43200
	9	1,4	12,5	10	100	zwart (BK)	30 m	161-43201
SBPEFR16	16	1,6	16,0	20	150	wit (WH)	30 m	161-43300
	16	1,6	16,0	20	150	zwart (BK)	30 m	161-43301

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.  
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.