

## 20501-231 Veste d'extérieur

respirant - coupe-vent et imperméable

MASCOT® SAFE SUPREME



14

17

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
---	---	---	----	-----	-----	-----

100% polyester

210 g/m<sup>2</sup>



Ripstop. Colonne d'eau de > 10.000 mm d'H<sub>2</sub>O selon la norme EN ISO 811. Le produit est conforme à la norme EN ISO 20471 et conserve ses qualités jusqu'à 50 lavages domestiques.



- Coupe-vent, respirant, imperméable grâce aux coutures collées.
- Renforts intérieurs dans la veste pour ne pas endommager la doublure lorsque les poches du pantalon contiennent des outils.
- CORDURA® ultra-résistant sur les poignets pour prolonger la durée de vie du produit.
- Prolongement imperméable du dos dépliant en cas de froid ou de pluie.
- Filet de ventilation sous les manches avec ouverture zippée.


### Technique

Fluorescent(e) avec bandes rétro réfléchissantes transversales, verticales et en biais. Imperméable, coupe-vent et permettant au corps de respirer. Coutures thermocollées. Doublure filet. Capuche doublée amovible munie d'un cordon pour maintenir en place au-dessus d'un casque. Fil métallique ajustable de chaque côté de la capuche. Filet de ventilation sous les bras - ouverture zippée. Col montant. Col intérieur en maille côtelée. Poches stylo imperméable sur la manche. Fermeture zippée et rabat coupe-vent fermé par boutons-pression. Poches intérieures zippées sous rabat coupe-vent dont une spécialement conçue pour le téléphone avec des trous pour les écouteurs et des boucles pour maintenir les câbles. Poches zippées sous rabat coupe-vent pouvant contenir une tablette de 7 pouces. Rabat supplémentaire en bas du dos pouvant être détaché et assurer une longueur supplémentaire pour protéger du froid et du vent. Poches poitrine zippée. Anneau en D. Manches ergonomiques pour une grande liberté de mouvement. Poignet en maille côtelée protégeant du froid. Poignets renforcés en CORDURA® avec boutons pression. Poches latérales zippées.

### Catégorie de lavage industriel B3

**CORDURA**  
F A B R I C

### Certifications



### Logo

Ce produit est certifié avec un maximum de 0,2000m<sup>2</sup> de transferts/logos. Cette surface approuvée de logos ne doit pas être excédée. Les logos placés respectivement à l'avant et à l'arrière doivent représenter au maximum 50% de la surface totale de logo, afin que la certification EN ISO 20471 reste valable. Attention : la zone indiquée ne sert qu'à indiquer l'espace disponible pour le placement du logo. Afin de maintenir la classification du vêtement conformément à la norme EN ISO 20471, les instructions concernant la taille du logo doivent être respectées.

### Emplacement logo:

- Logo sur vêtement de travail. Côté gauche de la poitrine. Max 8x7 cm/3.1x2,7 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Centré dans le dos. Max 25x20 cm/9,8x7,8 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Horizontal sur manche droite. Max 10x5 cm/3,9x1,9 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Emplacement spécial. Nous contacter pour convenir d'un accord

## Utilisateur

