M18 FBLG3-802
SOFFIATORE M18 FUEL™ 12.2 N

- Fino a 14.2 m^3/min di volume d'aria a 193 km/h
- Potenza costante di 12.2 N su tutta la durata della batteria, perfetto per pulizie del verde in abbinata a batterie M18™ HIGH OUTPUT™ o FORGE™
- Massima potenza in meno di 1 secondo
- Possibilità di regolare la velocità o di bloccarla su un certo parametro, per soffio costante e autonomia ottimizzata
- 2 ugelli (piatto e conico) interscambiabili per varie applicazioni disponibili separatamente
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®





Velocità aria (km/h)	193
Volume d'aria (m^3/min)	14.2
Forza di soffiaggio (N)	12.2
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.5 (M18 HB8)
Kit incluso	2 x M18 FB8 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933499233