

## CARATTERISTICHE

- Dadi di bloccaggio per applicazioni per impieghi pesanti
- Inserti in nylon rinforzato con fibra di vetro
- Acciaio di grado 8
- Zincato lucido

## Dado di bloccaggio a inserto in nylon semplice RS Pro M6

Codice RS



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

## DESCRIZIONE del

Dal marchio di fiducia RS Pro, questi dadi di bloccaggio contengono un inserto in nylon per un fissaggio sicuro. Sono progettati per rimanere sicuri nonostante le condizioni di forti vibrazioni. Il dado è realizzato in acciaio inox A2 con placcatura in zinco lucido, per una maggiore durata e resistenza ambientale per un lungo periodo di utilizzo.

Sono disponibili varie misure metriche:

- 524-304 È un dado autobloccante zincato M4
- 524-310 È un dado autobloccante zincato M5
- 524-326 È un dado autobloccante zincato M6
- 530-393 È un dado autobloccante zincato M8
- 530-400 È un dado autobloccante zincato M10
- 530-416 È un dado autobloccante zincato M12
- 276-780 È un dado autobloccante zincato M16
- 276-796 È un dado autobloccante zincato M20

## Specifiche generali

<b>Dimensione filettatura</b>	M6
<b>Tipo</b>	Inserto in nylon
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Fine</b>	Zincato lucido
<b>Grado</b>	8
<b>Applicazioni</b>	Elettrodomestici quali lavatrici e asciugatrici, macchinari industriali, industria automobilistica

## Specifiche meccaniche

<b>Specifiche</b>	DIN 982
<b>Spessore</b>	da 7,64 mm a 8mm
<b>Passo filettatura</b>	1
<b>Larghezza tra gli angoli</b>	11.05mm
<b>Apertura chiave</b>	da 9,78 mm a 10mm
<b>Altezza di strappo</b>	3.92mm

## Omologazioni

Conformità/certificazioni

RoHS



RS Part No.	Thread Size
524281	M3
524304	M4
524310	M5
524326	M6
530393	M8
530400	M10
530416	M12