




NT 22/1 L

L'aspirateur eau et poussières NT 22/1 L est équipé du décolmatage semi-automatique du filtre. Son faible poids et ses dimensions compactes en font l'outil idéal des artisans.



1 Léger et dimensions compactes

- La machine est simple à transporter et à stocker.



2 Décolmatage semi-automatique du filtre

- Le décolmatage semi-automatique du filtre maintient constamment la puissance d'aspiration à un niveau élevé.



3 Filtre à cartouche PES résistant à l'humidité

- Possibilité de passer de l'aspiration sèche à l'aspiration humide sans sécher le filtre à cartouche PES.
- Filtre PES lavable.



4 Connexion du flexible d'aspiration sur la tête de la machine

- Permet une utilisation totale du volume de la cuve.
- Gain de temps car la cuve se vide moins souvent.



NT 22/1 L

- Décolmatage semi-automatique du filtre
- Tuyau d'aspiration dans le port de la tête de la machine
- Filtre à cartouche PES résistant à l'humidité

Caractéristiques techniques


Référence	1.378-600.0	
Code EAN	4054278287928	
Raccordement électrique	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	71
Dépression	mbar / kPa	255 / 25,5
Capacité de la cuve	l	22
Matériau de la cuve		PVC
Puissance absorbée	W	1300
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur de câble	m	6
Niveau de pression acoustique	dB (A)	71
Poids	kg	5,7
Poids (emballage inclus)	kg	9,1
Dimensions (L x l x h)	mm	380 x 370 x 480

Équipement

Flexible d'aspiration	m	1,9 / avec coude
Tube d'aspiration	pièce(s) x m	2 x 0,5 / PVC
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Non tissé
Suceur eau et poussières	mm	300
Suceur fentes		■
Filtre cartouche		PES
Décolmatage du filtre		Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean
Indice de protection		II
Roulette avec frein		■

■ Standard.

NT 22/1 L 1.378-600.0



		Référence	Quantité				Prix	Descriptif	
Filtre cartouche PES									
	1	2.889-219.0	1 pièce(s)						<input checked="" type="checkbox"/>
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)									
	2	2.889-217.0	5 pièce(s)						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 22/1 L

1.378-600.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Coude, plastique									
Coude emballé NW35 1K	1	2.889-199.0	1 pièce(s)	DN 35					<input checked="" type="checkbox"/>
Coude conducteur électrique emballé NW35	2	2.889-148.0	1 pièce(s)	DN 35					<input type="checkbox"/>
Coude complet emballé NW35 2K	3	2.889-168.0	1 pièce(s)	DN 35					<input type="checkbox"/>
Coude emballé NW35 2K	4	2.889-170.0	1 pièce(s)	DN 35					<input type="checkbox"/>
Suceurs pour sols									
Buse de sol emballé fris DN 35 300mm	5	2.889-263.0	1 pièce(s)	35		300 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Buse de sol emballé NW35 360mm	6	2.889-152.0	1 pièce(s)	35		360 mm			<input type="checkbox"/>
Suceurs à fentes									
Buse pour fentes humide et sec emballé N	7	2.889-159.0	1 pièce(s)	35	225 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration, plastique									
Kit tuyau d'aspiration DN35 505mm	8	2.889-218.0	2 pièce(s)	35	505 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
Suceurs auto									
Buse pour voiture	9	6.906-108.0	1 pièce(s)	DN 35		90 mm		Plastique.	<input type="checkbox"/>
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°									
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	10	6.902-104.0	1 pièce(s)	35 mm	220 mm			35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	11	6.902-105.0	1 pièce(s)	40 mm	220 mm			40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration, métal									
Tuyau d'aspiration chromé NW35 - 505mm	12	6.902-074.0	1 pièce(s)	35	505 mm				<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 22/1 L

1.378-600.0




		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur		Prix	Descriptif
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)								
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	1	2.889-134.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible conducteur électrique emb	2	2.889-136.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)								
Tuyau rallonge emballé NW35 2.5m	3	2.889-145.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 22/1 L

1.378-600.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Prix	Descriptif	
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur								
Raccord cône NW35	1	5.407-005.0						<input type="checkbox"/>
Raccord cône NW40	2	5.407-006.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, à clip, électroconducteur								
Manchon conducteur électrique emballé NW	3	2.889-151.0	1 pièce(s)	35 mm				<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable								
Chapeau caoutchouc manchon	4	5.303-877.0	1 pièce(s)	35 mm				<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 22/1 L

1.378-600.0



		Référence	Quantité	Largeur		Prix	Descriptif	
Autres accessoires NT								
Outil de poussière de perçage	1	2.679-000.0	1 pièce(s)					<input type="checkbox"/>
Adaptateur ancien emballé NW35	2	2.889-312.0						<input type="checkbox"/>
Raccord adaptateur électroconducteur	3	5.031-436.0					Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.