

Flexibel kabelhantering av ryggkotor, 20mm B x 14mmH - 0.5mL, 66
nätverkskabelsatser för nätaggregat/nätsladdsutrustning, väggkanalsystem, UL-listade

Produkt ID: CBMFWD2014



Denna 0.5m flexibel kabelhantering av rygggrad/ryggkotor erbjuder en flexibel lösning för att enkelt kunna dirigera kablar på arbetsstationen för att skapa ett snyggt och professionellt utseende.

Den här kabelhanteringsbanan skyddar kablar från skador samtidigt som de roteras ordentligt. Rutten är 14mm x 20mm. Med individuella slingor som gör det enkelt att lägga till, ta bort och ordna kablar i spårvägen.

De inbyggda spårvägskontaktarna gör det enkelt att skapa långa kabeldragningar genom att låsa flera spårvägar tillsammans. Varje bana har anslutningsdon som passar i varje ände, vilket gör att du kan anpassa längden på banan så att den passar ditt specifika program.

Rutinen har 0,5 tum. (12,2 mm) x 0,2 tum (4,7 mm) Monteringshål som gör att du enkelt kan montera banan på trä eller torktav med hjälp av skruvar (ingår inte).

Den här nätverks-/strömkabelroutern/organisatören är flexibel och UL/94V-2-märkt.

Denna kabelhanteringsbana är TAA-kompatibel. StarTech.com har varit IT-proffs i över 30 år.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Dra kablarna vid din arbetsstation för att skapa en elegant och professionell arbetsplats

Funktioner

- YRKESORGANISERA OCH VÄGKABLAR: Kabelhanteringsbana skyddar kablar från skador och leder dem på ett bra sätt i ditt kontor eller serverrum. Funktioner för enskilda slingor att lägga till eller ta bort kablar
- EXPANDABEL RACEWAY: Skapa långa kabeldragningar genom att låsa flera enheter på den här spårvägen med de inbyggda anslutningarna i varje ände
- TEKNISKA SPECIFIKATIONER: Längd: 0.5m | Höjd: 14mm | Total bredd: 20mm | Flexibel utformning | Nylon 66 | 94V-2-UL | RoHS
- STARTECH.COM-FÖRDEL: IT-proffs valmöjlighet i över 30 år. Den här höljessatsen för monteringsladdar/kabelkanalsystem har stöd för hela livet av StarTech.com, inklusive kostnadsfri teknisk support dygnet runt, alla dagar

Prestanda

Garantipolicy	2 Years
Allmänna specifikationer	Specialfunktioner: Kabelhantering med individuella öglor
	Monteringshålets storlek: 12,2 mm x 4,7 mm

Utseende

Färg	Grå
Kabinettyp	Nylon 66
Produktlängd	0.8 in [2.0 cm]
Produktbredd	19.7 in [50.0 cm]
Produkthöjd	0.6 in [1.4 cm]
Produktvikt	0.7 oz [20.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	22.8 in [58.0 cm]
Paketets bredd	3.3 in [8.3 cm]

Paketets höjd 1.5 in [3.9 cm]

Fraktvikt (förpackning) 2.0 oz [56.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Kabelränna

Warranty
Information

Warranty 2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.