

## 特点

- 提供 2、3 和 4 个踏板步长
- 防滑胎面
- 工作负载高达 150kg
- 钢结构
- 橡胶手柄
- 防滑棱纹橡胶踏板有助于您更安全地攀爬
- 可折叠设计

## RS Pro 梯形钢、平台高度 0.49m、银灰色

RS 号: 877-6815



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

### 商品描述属性

RS Pro 的折叠式步梯、一系列优质方便的步梯特别适用于各种环境。此系列步梯是获得额外高度以进入无法触及区域的完美解决方案。步梯采用钢框架结构、配有柔软舒适的手柄和塑料地板保护器。踏板（踏板）具有防滑棱纹橡胶、可在使用时为用户提供额外的抓持力和稳定性。该步梯还可轻松折叠、方便使用、可存储在橱柜中、以节省空间有限的区域空间。RS Pro 系列折叠步梯特别适用于各种应用、并提供 2、3 和 4 号胎面尺寸。

提供什么尺寸？

- 2 胎面: 877-6815
- 3 轮距: 877-6819
- 4 胎面: 877-6828

### 一般规格

步数	2
材料	钢
颜色	银灰色
应用	家庭、办公室、车库、车间、存储室

### 机械规格

整体尺寸	775mm x 485mm x 510mm
总高度	0.775m
总宽度	485mm
总深度	510mm
折叠尺寸	890mm x 135mm x 485mm
工作负载	150kg
读取器之间的距离	230mm

### 平台尺寸

高度	490mm
TOP 宽度	380mm
TOP 深度	260mm



Description	Open size H x W x D (mm)	Folding size H x W x D (mm)	Tread W x D (mm)	Platform Height (mm)	RS Stock No.
Step Ladders 2 Tread	775 x 485 x 510	890 x 135 x 485	380 x 260	490	877-6815
Step Ladders 3 Tread	1065 x 490 x 665	1220 x 140 x 490	380 x 260	710	877-6819
Step Ladders 4 Tread	1290 x 490 x 830	1475 x 145 x 490	380 x 260	930	877-6828

