

Verlichte paddenstoeldrukknop, 22 mm, rond, Kunststof met metalen frontring, rood, 40 mm, vergrendelend, Trekontgrendeling



productmerknaam	SIRIUS ACT
productbenaming	Paddenstoeldrukknop
uitvoering van het product	Bedienings-/meldelement
producttypebenaming	3SU1

Behuizing

aantal bedieningsplaatsen	1
---------------------------	---

Activeringselement

uitvoering van het bedieningselement	verlicht
werkwijze van het bedieningselement	Vergrendelend
productuitbreiding optioneel verlichtingsmiddel	Ja
kleur	
• van het bedieningselement	Rood
materiaal van het bedieningselement	kunststof
vorm van het bedieningselement	rond
buitendiameter van het bedieningselement	40 mm
aard van de ontgrendeling	trekontgrendeling
aantal schakelstanden	2

Frontring

productbestanddeel frontring	Ja
uitvoering van de frontring	Standaard
materiaal van de frontring	Metaal mat
kleur van de frontring	Zandgrijs

Algemene technische gegevens

productfunctie	
• NOODSTOP-functie	Geen
• NOOD-HALT-functie	Geen
beschermingsklasse IP	IP66, IP67, IP69 (IP69K)
beschermingsklasse NEMA	NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
schokbestendigheid	
• volgens IEC 60068-2-27	halve sinusgolf 50g / 11 ms
• voor toepassingen bij het spoor volgens EN 61373	categorie 1, klasse B
trillingsbestendigheid	
• volgens IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5g
• voor toepassingen bij het spoor volgens EN 61373	categorie 1, klasse B
schakelfrequentie maximaal	1 800 1/h
mechanische levensduur (schakelcycli)	
• typisch	500 000
referentiemarkering volgens IEC 81346-2:2009	S
referentiemarkering volgens EN 61346-2	S

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur	
• tijdens bedrijf	-25 ... +70 °C
• tijdens opslag	-40 ... +80 °C
milieucategorie tijdens bedrijf volgens IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (bij relatieve luchtvochtigheid van 10 ... 95%)

Inbouw/ bevestiging/ afmetingen

hoogte	40 mm
breedte	40 mm
vorm van de inbouwopening	rond
inbouwdiameter	22,3 mm
positieve tolerantie van de inbouwdiameter	0,4 mm
inbouwhoogte	27,5 mm
inbouwbreedte	40 mm
inbouwdiepte	24,4 mm

Approbaties/ certificaten

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	---------------------------	-------------------



CSA



UL



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping



ABS



LRS



PRS



RINA



RMRS



DNV-GL
DNVGL.COM/AF

other

[Confirmation](#)

Verdere informatie

Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (online-bestelsysteem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mlfb=3SU1031-1BA20-0AA0>

CAX-online-generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1031-1BA20-0AA0>

Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/3SU1031-1BA20-0AA0>

Fotodatabank (productfoto's, 2D-maatschetsen, 3D-modellen, apparaatschakelschema's, EPLAN macro's, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1031-1BA20-0AA0&lang=en



Laatste wijziging:

02-10-2019