



电磁阀 MFH-3-1/2

产品代号: 9857

FESTO

不带电磁线圈和插座.



技术参数

特性	值
阀功能	3/2 常闭， 单电控
驱动类型	电气的
宽度	52 mm
标准额定流量	3,700 l/min
工作压力	1.5 ... 8 bar
设计结构	提动阀座
复位类型	机械弹簧
防护等级	IP65
授权	c UL us - Recognized (OL)
额定尺寸	14 mm
宽度尺寸	69 mm
排气功能	可节流
密封原则	软性
装配位置	任意
手控装置	位置锁定
先导类型	由先导控制
流动方向	不可逆
可自由交叠	否
b 值	0.3
切换时间，关闭	90 ms
切换时间，打开	18 ms
逻辑为0的最大正向测试脉冲	2,200 µs
逻辑为1的最大负向测试脉冲	3,700 µs
线圈的特性参数	参见电磁线圈，需单独订购
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
储藏温度	-20 ... 60 °C
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-5 ... 40 °C
产品重量	1,100 g
电连接	通过 F 线圈, 必须另行订购
安装类型	可选 在气路轨上 带通孔
先导排气口82	M5
气动连接, 气口 1	G1/2
气动连接, 气口 2	G1/2
气动连接, 气口 3	G1/2
材料备注	符合 RoHS
材料信息，密封	NBR
材料信息，壳体	压铸铝