

操作器

61-
1200.0

分销方
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/61-1200.0...>

您的产品:



61-1200.0 操作器

安装

安装类型: 面板安装

操作

灯罩发光: 发光

机械特性

开关动作: 自锁

机械寿命: >15 000次交配周期, 1 百万次RCC/RPB

操作力: 3 ... 5 N 速动开关元件, 3.5 ... 11 N 慢动开关元件

操作行程: 3 mm

拧紧力矩: 最大 0.5 Nm

重量: 0.004 kg

环境条件

IP保护: IP40后部, 符合EN IEC 60529, 正面为IP67, 符合EN IEC 60529

工作温度: - 25 °C ... + 55 °C

储存温度: - 40 °C ... + 85 °C

证书

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant


其他

简述: 操作器, 发光, 自锁


外壳颜色: 黑色

外壳材质: 塑料, 符合 UL 94 V0, 阻燃


接线图:




安装开孔:




A = 焊接/插入式端子 2.8 mm x 0.5 mm
 B = 焊接端子
 C = 螺钉端子



A = 焊接/插入式端子 2.8 mm x 0.5 mm
 C = 螺钉端子




A = 焊接/插入式端子 2.8 mm x 0.5 mm
 C = 螺钉端子




A = 焊接/插入式端子 2.8 mm x 0.5 mm
C = 螺钉端子


外形尺寸:



A = 插入式端子2.8 mm x 0.5 mm
 C = 螺钉端子
 E = 慢速开关元件
 F = 快动开关元件



A = 插入式端子2.8 mm x 0.5 mm
 C = 螺钉端子
 E = 慢速开关元件
 F = 快动开关元件



A = 插入式端子2.8 mm x 0.5 mm
 C = 螺钉端子
 E = 慢速开关元件
 F = 快动开关元件