


RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 45 151 1100
规格	RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC
浩亭电子目录	https://harting.com/09451511100

标识

类别	连接器
系列	HARTING RJ Industrial [®]
原件	电缆连接器
规格	直式

版本

接线方式	绝缘置换连接绝缘位移终端
屏蔽	完全屏蔽360°屏蔽触点
针数	4
包装内容	带屏蔽上壳 拼接元件 电缆紧固件 组装说明

技术参数

导体截面积	0.22 ... 0.32 mm ² 绞线 0.26 ... 0.32 mm ² 实心
导体截面积	AWG 24 ... AWG 22 绞线 AWG 23 ... AWG 22 实心
线芯外径	≤1.6 mm
传输特性	Cat. 5 D 级 : 到 100 MHz
数据速率	10 Mbit/s 100 Mbit/s
极限温度	-40 ... +70 °C
相对湿度	95 % 非冷凝 (操作)

技术参数

插拔次数	≥750
防护等级符合 IEC 60529	IP20
电缆直径	4.5 ... 9 mm
抗震	10-500 Hz , 10 g , 0.3 mm , 2h/轴 7.9 m/s ² 符合 IEC 61373 标准 , 类别 1 B 级

材料特性

材料 (上壳/底座)	聚酰胺 (PA)
颜色 (上壳/底座)	黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	镍
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R26

规格和认证

规格	IEC 60603-7 插拔面
	ISO/IEC 11801
	EN 50173-1
	EN 45545-2
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
认证	DNV GL
PROFINET	有

商业数据

包装尺寸	1
净重	32.5 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85366990

商业数据

GTIN	5713140059320
eCl@ss	27440114 矩形连接器 (用于现场组装)
ETIM	EC002636
UNSPSC 24.0	39121408