




Pushing Performance
Since 1945

har-modular fixing rail 131.98



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	02 09 500 1026
规格	har-modular fixing rail 131.98
浩亭电子目录	https://harting.com/02095001026

标识

类别	附件
系列	har-modular®
附件种类	固定导轨

技术参数

长度	131.98 mm
极限温度	-55 ... +125 °C
绝缘组	I (600 ≤ CTI)
Moisture Sensitivity Level (MSL)	1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D

材料特性

材料 (附件)	聚酰胺 (PA)
颜色 (附件)	黄
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	不包含
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R26



Pushing Performance
Since 1945

规格和认证

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079
	CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079

商业数据

包装尺寸	100
净重	0.93 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140216204
eCl@ss	27440292 连接器组件 (附件)
ETIM	EC002943
UNSPSC 24.0	39121400