


Hoja de características del producto

Características

XZCP1141L2

pre-wired connectors XZ - straight female - M12 -
4 pins - cable PUR 2m



Principal

Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de cableado
Accesorio/Tipo de componente	Conectores precableados
Nombre de serie	Finalidad general

Complementario

Consecutivo, seguido, continuo, adosado	M12, 4 patillas conector hembra reto
Fijación de conector de cable	Roscado
Collar material	Metálico
LED de estado	Sin
Longitud de cable	2 m
Diámetro exterior del cable	5.2 mm
Composición del cable	4 x 0.34 mm ²
Material de aislamiento de cables	PUR
[Ue] Tensión nominal de empleo	250 V AC 300 V DC
[In] Corriente nominal	4 A
Resistencia de los contactos	5000 µOhm
Resistencia de aislamiento	1 GΩ
Peso del producto	0,09 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP65 IP67 IP69K
Certificaciones de producto	CULus
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...80 °C (estático) -5...80 °C (flexión)

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...80 °C
--	-------------

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 0649 - Declaración de conformidad de Schneider Electric Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACH	La referencia no contiene SVHC La referencia no contiene SVHC
Perfil ambiental del producto	Disponible Perfil medioambiental
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	DISPONIBLE Manual de gestión residuos

Información Logística

País de Origen	República Checa
----------------	-----------------

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------