

Han-Eco 10B Outd-HBM-with DL



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	19 43 210 0320
规格	Han-Eco 10B Outd-HBM-with DL
浩亭电子目录	https://harting.com/19432100320

标识

类别	上壳/底座
上壳/底座系列	Han-Eco® B
上壳/底座类型	不封底安装底座

版本

尺寸	10 B
锁定类型	双锁扣

技术参数

拧紧力矩	1 Nm M4固定螺栓
极限温度	-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明	用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
重新锁定次数	≥500
防护等级符合 IEC 60529	IP66

材料特性

材料 (上壳/底座)	聚酰胺 (PA) 强化型玻璃纤维
颜色 (上壳/底座)	RAL 9005 (乌黑)
材料(密封件)	FPM
颜色(密封件)	RAL 7001 (银灰色)
材料 (锁扣)	聚酰胺 (PA) 强化型玻璃纤维
颜色 (锁扣)	RAL 9005 (乌黑)



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
材料阻燃性等级 (锁扣) 符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3)
	R23 (HL 1-3)

规格和认证

规格	IEC 61984
	EN 45545-2 铁路车辆防火
认证	CE

商业数据

包装尺寸	1
净重	119 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140177604
eCl@ss	27440202 长方形连接器的外壳
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466