PNR260x75-Ø25 HL74 TFR

EAN 4031582400335

Corps de roue polypropylène, Bandage: mousse de polyuréthane injecté, roulement rouleaux

L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	260 mm
Largeur de roue	75 mm
Alésage - Ø	25 mm
Longueur de moyeu	74 mm
Poids	1.95 kg
Capacité de charge dynamique	75 kg
Capacité de charge statique	150 kg

Dimensions



Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

© Copyright 2024 TENTE International **www.tente.com** 16/12/2024