

CARACTERÍSTICAS

- Fuerte
- Altas prestaciones con base reforzada, laterales y borde de apilamiento
- Resistente a la mayoría de disolventes industriales
- Las superficies interiores higiénicas, limpias y lisas protegen contra la acumulación de grasa, etc.
- Disponible en 7 tamaños y 6 colores de serie
- Ranura de tarjeta de índice para identificación instantánea del producto

Contenedor de almacenamiento de PP RS PRO, 130mm x 205mm ml, azul

RS Código RS: 484-4107



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

RS PRO presenta una gama de contenedores de almacenamiento de plástico de alta calidad fabricados con polipropileno resistente y diseñados para guardar y organizar de manera sencilla y eficaz pequeños objetos en el lugar de trabajo o en casa. Estos contenedores de almacenamiento son apilables y se pueden apilar top of one one to a fin de ahorrar espacio solución a sus necesidades de almacenamiento y facilidad de manejo

Especificaciones

Material	PP
Color	Azul
Tamaño	Tamaño 4
Aplicación	Casa, Oficina , Almacén , Hospital de Laboratorio, Garaje

Especificaciones mecánicas

Volumen	9,1 litros
Altura máxima de la pila de contenedores	6mm
Capacidad máxima de carga de pila	36kg
Peso	24kg

Dimensiones externas

Dimensión	350mm x 205mm x 130mm
Profundidad	350mm (total)
Anchura	205mm (total)
Altura	130mm (total)
Longitud de base	300mm (total)

Dimensiones internas	
Dimensión	330mm x 179mm x 287mm mm
Profundidad	330mm
Anchura	179mm
Altura	117mm
Longitud de base	287mm


Especificaciones del entorno de

Rango de temperatura de funcionamiento	-15 °C a +50 °C.
--	------------------

Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones	BS IEC 61340-5-1:
------------------------------	-------------------





All Dimensions in mm	SIZE 1	SIZE 2	SIZE 3	SIZE 4	SIZE 5	SIZE 6	SIZE 7
(A) Overall Length	90	167	240	350	350	376	510
(B) Overall Width	100	101	150	205	205	419	315
(C) Overall Height	50	76	130	130	181	180	200
(D) Overall Base Length	64	143	200	300	300	310	450
(A) Internal Length	80	154	223	330	330	350	470
(B) Internal Width	88	88	128	179	177	378	270
(C) Internal Height	42	63	120	117	167	164	188
(D) Internal Base Length	65	131	188	287	287	295	435
Volumes (Litres)	0.46	1.27	4.6	9.1	12.8	28.3	31.4
Maximum Container Stack Height – (See Details Opposite)	7	5	4	6	4	8	6
Maximum Stack Load Capacity (kg)	12	12	30	36	45	60	42

Description	H x W x D (mm)	RS Stock Code / Colour							
		White	Blue	Red	Green	Yellow	Orange	Black Recycled	ESD Black
Size 1	50 x 100 x 90	315-1123	484-3996	484-3974	484-3980	484-3823	469-6728	909-6902	550-319
Size 2	75 x 100 x 165	315-1139	484-4028	484-4006	484-4012	484-3839	469-6784	909-6906	550-325
Size 3	132 x 150 x 240	315-1145	484-4056	484-4034	484-4040	484-4062	469-6778	909-6915	550-331
Size 4	132 x 205 x 350	315-1151	484-4107	484-4078	484-4090	484-4113	469-6762	909-6918	909-6928
Size 5	182 x 205 x 350	315-1173	484-4157	484-4129	484-4135	484-4163	469-6756	909-6912	909-6937
Size 6	182 x 420 x 375	315-1189	484-4185	484-3845	484-4179	484-4191	469-6740	909-6921	909-6930
Size 7	200 x 310 x 520	456-3426	350-5873	350-5845	350-5895	350-5867	469-5157	909-6924	Not Available
Clear Bin Front for Size 7		456-3432							