

## 特点

- 法兰安装 sma
- 微型射频同轴插座
- 镀金主体和触点
- 50 欧姆阻抗

## RS 50Ω Pro<sup>2</sup> 直向法兰安装 sma 连接器，插孔，同轴

RS 号： 921-0212



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 产品说明

由深受 RS Pro 品牌提供的一系列 50 Ω 直向 sma 连接器。这些 sma 插孔具有镀金铍铜触点和镀金黄铜、镀金不锈钢或镀镍黄铜主体。高质量 sma 连接器系列、设计用于直流到 18 ghz、通常用于 wifi 天线系统。连接器提供各种安装和主体样式。

部件号 [921-0203](#) 直向插孔

部件号 [921-0212](#) 方形法兰千斤顶

部件号 [921-0215](#) 隔板插孔

部件号 [921-0219](#) 双孔面板插孔

## 一般规格

同轴连接器类型	sma 连接器
性别	母
安装类型	法兰安装
终止方法	焊接
身体方向	直向
电缆类型	同轴
尺寸	超微型
隔板	否
主体镀层	金
触点材料	铍铜合金
触点镀层	金
应用	天线；工业；无线；宽带；军事
主体材料	黄铜
类型	SMA
配接类型	螺纹

## 电气规格

阻抗	50ohm
极性	正常
工作频率	0 至 18GHz
vswr (电压驻波比)	1.23

额定电压	500V 交流
------	---------

## 操作环境规格

最低工作温度	-65°C
最高工作温度	165°C

## 认证

合规性 / 认证	EN61340
----------	---------

