

Inserto a vite - SF-BIT-PZ 2-70 - 1212595

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet. (<http://phoenixcontact.it/download>)




Bit di avvitamento, intaglio PZ, azionamento E6,3-1/4", dimensioni: PZ 2 x 70 mm, tenace, adatto per supporto secondo DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

La figura mostra la versione SF-BIT-PZ 2-70

I vantaggi

- Utensili per avvitatore a batteria SF-ASD21 in diverse esecuzioni

Dati commerciali

Pezzi/conf.	5 PZ
Quantità di ordinazione minima	5 PZ
GTIN	 4 046356 590693
GTIN	4046356590693
Peso per pezzo (confezione esclusa)	10,000 g
Numero tariffa doganale	82079030
Paese di origine	Repubblica Ceca
Sales Key	BG3149

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza (b)	70 mm
Altezza lama	70 mm

Generalità

Colore	color argento
Tipo	Testa a taglio
Materiale	Acciaio
Norma di prova	DIN 3126

Normative e prescrizioni

Norma di prova	DIN 3126
----------------	----------

Environmental Product Compliance

Inserto a vite - SF-BIT-PZ 2-70 - 1212595

Dati tecnici

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downlaod"
---------------------------	--

Disegni

Pittogramma



Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	21044203
eCl@ss 4.0	21040402
eCl@ss 4.1	21040402
eCl@ss 5.0	21040402
eCl@ss 5.1	21040400
eCl@ss 6.0	21049200
eCl@ss 7.0	21044203
eCl@ss 8.0	21044203
eCl@ss 9.0	21044203

ETIM

ETIM 4.0	EC002169
ETIM 5.0	EC002115
ETIM 6.0	EC002115

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27112836

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC

Inserto a vite - SF-BIT-PZ 2-70 - 1212595

Omologazioni

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

EAC



RU C-
DE.AI30.B.01750