

Hoja de características del producto

Características

NSYPLS2727G

PLS box, polyester rear, transparent PC cover

IP65 27x27x18cm ((*))



Principal

Gama	Thalassa
Nombre del producto	Thalassa PLS
Nombre corto del dispositivo	PLS
Aplicación del dispositivo	Multiuso
Tipo de producto o componente	Caja modular de aislamiento
Altura nominal del armario	270 mm
Anchura nominal del armario	270 mm
Profundidad nominal del armario	180 mm
Montaje de armario	Montaje en pared
Composición del dispositivo	Tapa 1 en envoltorio Tornillos de bloqueo Parte trasera 1 en envoltorio
Tipo de cuerpo	Moldeado de una pieza
Tipo de carátula	Cubierta transparente baja
Tipo de cierre	Tornillo ranurado

Complementario

Piezas extraíbles	Tapa tornillo de bloqueo
Material	Policarbonato tapa Poliéster reforzado con fibra de vidrio parte trasera
Color	Gris RAL 7035 cuerpo
Normas	NEMA 4 X IEC 62208 Clasificación NEMA 13
Certificaciones de producto	UL

Entorno

Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
--------------------------------	----------

Grado de protección IP	IP65 IEC 60529
Grado de protección IK	IK09 IEC 62262
Resistencia al fuego	960 °C IEC 62208
Temperatura ambiente de almacenamiento	-30...70 °C

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 1511 - Declaración de conformidad de Schneider Electric Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACH	La referencia no contiene SVHC La referencia no contiene SVHC
Perfil ambiental del producto	Disponible
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	No necesita operaciones específicas para reciclaje