




RASEY50-TV-VA-HLA [🔗](#)
Palier à semelle

Palier à semelle RASEY...-TV-VA, RIBB
plastique

Information technique



Votre alternative produit actuelle

matière spéciale	TV	Logement en plastique
roulement résistant à la corrosion	VA	Roulement inox résistant à la corrosion
Matériaux	TV	Plastic

dimensions principale & données de performance

d	50 mm	Alésage
L	206 mm	Longueur
H 2	114 mm	Hauteur
≈m	1,304 kg	Poids

Cotes de montage

J	159 mm	Distance trous de fixation
N	17 mm	Largeur (rainure)
N 1	20 mm	Longueur (rainure)

Dimensions

H	57,2 mm	Distance axe arbre
A	60 mm	Largeur (base)
H 1	23 mm	Hauteur (base)
S	32,6 mm	Distance piste
B	51,6 mm	Largeur
Q	1/4 - 28 UNF	Tarudage de raccordement pour lubrification



information additionnelle

GEH.ASE10-TV	Corps de palier
GYE50-KRR-B-FA107-VA-HLA	Désignation roulement
KASK10-S-G	Couvercle
KASK10-S-R-NBR	Couvercle de protection ouvert

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	100 °C	Température de fonctionnement max.