

HC-B 16-TMS-SD-IP66 - 保护盖

1411517

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411517>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



HEAVYCON ADVANCE，IP66，B16保护盖，用于面板安装侧，带螺钉锁紧装置，带系留绳，系留绳锁环直径：3 mm

商业数据

订货号	1411517
包装单位	10 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7AZC
产品关键代码	AF7AZC
目录页面	页码616 (C-2-2019)
GTIN	4046356918718
单件重量（含包装）	57.31 g
单件重量（不含包装）	57.31 g
原产地	DE

HC-B 16-TMS-SD-IP66 - 保护盖

1411517

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411517>




技术数据

产品属性

产品类型	保护盖
外壳类型	保护盖
类型	B16
型号	HC-ADVANCE保护盖
配有固定绳	是
密封	是

尺寸

尺寸图	
宽度	55 mm
高度	39.3 mm
长度	123 mm
直径	3.5 mm

材料规格

标识材料 保护盖	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0
密封材料	NBR
保护盖板材料	PA
锁扣材料	不锈钢
螺钉连接材料	不锈钢

机械特性

机械参数	
锁紧类型	螺钉

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP66
环境温度（运行）	-20 °C ... 100 °C

安装

组装说明	锁紧螺钉的紧固扭矩 3 Nm
------	----------------

HC-B 16-TMS-SD-IP66 - 保护盖


1411517

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411517>



图纸

尺寸图



尺寸图

HC-B 16-TMS-SD-IP66 - 保护盖



1411517

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411517>

认证

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411517>



EAC

认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-B 16-TMS-SD-IP66 - 保护盖



1411517

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411517>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440208
ECLASS-13.0	27440208

ETIM

ETIM 9.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-B 16-TMS-SD-IP66 - 保护盖



1411517
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411517>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.0 气候变化	
CO2e 千克	1.267千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn