



Presentazione

Gamma	OptiLine
Nome prodotto	OptiLine 45
Forma	Oval
Sistema di installazione del cablaggio	Pole
Tipo prodotto	Polo
Presentazione del dispositivo	Vuoto
Type of pole	One-sided
Pole/post surface finish	Anodized
Pole fixing mode	Tension-mounted
Regolazione	Regolabile in altezza: 400 mm

Caratteristiche tecniche

Informazioni aggiuntive installazione prodotto CMS	Adjustability of ceiling fixing 400 mm
Colore	Naturale
Dimensione apertura frontale	45 mm
Materiale	Alluminio anodizzato
Quantità per confezione	Set da 1
Altezza	3100...3500 mm
Profondità	89 mm
Larghezza	68 mm
Copertura	1 closed cover cover 45 mm in alluminio anodizzato
Sezione cavi	442 mm ²
Divisione in scomparti	1 scomparto

Ambiente

Norme di riferimento	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 60598-2-2 IEC 1084-2-4 NF C 68-102 SS 424 10 32
Temperatura ambiente	-25...60 °C
Grado di protezione ip	IP30

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh free of SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina

RoHS exemption information	 Si
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio