

## Han M Protect Cover Die Cast for Base



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 37 003 5405
规格	Han M Protect Cover Die Cast for Base
浩亭电子目录	<a href="https://harting.com/09370035405">https://harting.com/09370035405</a>

### 标识

类别	附件
上壳/底座系列	Han® M
附件种类	保护盖
附件介绍	用于不封底安装底座 用于表面安装底座 用于线对线连接底座 带固定绳

### 版本

尺寸	3 A
锁定类型	单锁扣
详细资料	用于安装的母插芯

### 技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529	IP65 IP67

### 材料特性

材料 (上壳/底座)	金属
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含

## 材料特性

REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

## 规格和认证

认证	DNV GL
----	--------

## 商业数据

包装尺寸	10
净重	17 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140055285
eCl@ss	27440208 工业插头连接套
ETIM	EC002314
UNSPSC 24.0	39121467