



KH06-PP [↗](#)
Douille à billes

Douille à billes KH...-PP, série compacte, avec
racleur des 2 côtés, graissé et regraissable

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Size code	06	
Seal	PP	Sealed

dimensions principale & données de performance

F _w	6 mm	Diamètre arbre
D	12 mm	Diamètre extérieur
L	22 mm	Longueur
C _{min}	340 N	Capacité de charge dyn.
C _{0 min}	240 N	Capacité de charge stat.
C _{max}	390 N	Capacité de charge dyn.
C _{0 max}	340 N	Capacité de charge stat.
≈m	7,3 g	Poids

Cotes de montage

J _{L4}	4 mm
N ₂	2 mm