Fiche technique | Référence: 284-402
Contact de pontage; isolé; gris
https://www.wago.com/284-402



Couleur: gris

Identique à la figure

Données électriques

Données de référence selon CEI/EN

Courant de référence	57 A

EX-Données

Courant de référence (Ex e II)	53 A

Données géométriques

Largeur	9,3 mm / 0.366 inch
Hauteur	9 mm / 0.354 inch
Profondeur	25,5 mm / 1.004 inch
Affectation des ponts	1-2

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris
Charge calorifique	0,02 MJ
Poids	4 g

Données commerciales

Product Group	1 (Bornes sur rail)
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 9.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489
Unité d'emb. (SUE)	100 (25) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4044918396363
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 284-402

Documentation

Informations complémentaires

Technical Section	pdf 2246.92 KB	

Texte complémentaire

284-402	19.02.2019	xml 2.48 KB
284-402	02.05.2017	doc 23.50 KB

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 284-402

Données CAE

EPLAN Data Portal 284-402

WSCAD Universe 284-402

ZUKEN Portal 284-402

Indications de manipulation

Pontage



Ponter avec des contacts de pontage horizontaux (280-402) et alternants (280-409)
Bien pousser les contacts de pontage horizontal à fond.