

产品参数表

规格



Wall mounted steel enclosure,
PanelSeT S3D, plain door, with
mounting plate, 500x400x200mm,
IP66, IK10

NSYS3D5420P

❗ 已退市

❗ 停止生产日期 2022年3月1日

❗ 停止服务日期 2022年3月31日

主要信息

产品系列	PanelSeT
产品名称	PanelSeT S3D
Application	Multi-purpose
类别	Compact enclosure
额定高度	500 mm
额定宽度	400 mm
额定深度	200 mm
Door type	纯色
安装板描述	普通
密封盘类型	Standard
安装附件类型	Wall-mounting
设备组成	1 机身 1 安装底板 1 door with lock 1 电缆盖板

补充信息

body type	Single piece body Gutter-shaped front rail double sheet thickness
柜门数量	前面: 1
开启角度	Reversible (120 °)
锁型号	3 mm double-bar lock
可访问性操作	前端
Removable parts	Door by hinges Cable gland plate 通过螺钉固定 Mounting plate by fixing element
材料	壳体: 冷轧钢板 安装底板: 镀锌钢
表明光洁度	壳体: 环氧聚酯粉末
颜色	壳体: 灰色 (RAL 7035)
符合标准	IEC 62208

产品认证	UL cUL GL DNV BV
------	------------------------------

净重	10.56 kg
----	----------

环境

NEMA防护等级	NEMA 4X/13
----------	------------

IK 保护等级	IK10 符合 IEC 62262
---------	-------------------

IP 保护等级	IP66 符合 IEC 60529
---------	-------------------

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	24.5 cm
------------------	---------

Package 1 Width	42.0 cm
-----------------	---------

Package 1 Length	51.5 cm
------------------	---------

Package 1 Weight	10.56 kg
------------------	----------

Unit Type of Package 2	PAM
------------------------	-----

Number of Units in Package 2	30
------------------------------	----

Package 2 Height	170.0 cm
------------------	----------

Package 2 Width	100.0 cm
-----------------	----------

Package 2 Length	120.0 cm
------------------	----------

Package 2 Weight	334.0 kg
------------------	----------

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

可持续

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明 RoHS/REACH

健康安全绩效

无汞

RoHS 豁免信息 [是](#)

认证与标准

Reach法规 [REACH 声明](#)

欧盟RoHS指令 主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)

中国 RoHS 管理办法 [中国 ROHS 声明](#)
中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告

环境披露 [产品环境文件](#)

流通资料 无需具体的回收操作