



Pushing Performance
Since 1945

M23 Hood angled 7 – 12mm



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 15 100 0602
规格	M23 Hood angled 7 – 12mm
浩亭电子目录	https://harting.com/09151000602

标识

类别	上壳/底座
系列	圆形连接器 M23
标识	Signal
上壳/底座类型	电缆底座
上壳/底座介绍	EMC版

版本

尺寸	M23
版本	侧出线
锁定类型	螺钉锁扣

技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529	IP67 锁定状态
	IP69 / IPX9K，符合 ISO 20653 锁定状态
夹持范围	7 ... 12 mm

材料特性

材料 (上壳/底座)	铜 - 锌合金
表面 (上壳/底座)	镀镍
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

规格和认证

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
----------	-----------------------

商业数据

包装尺寸	5
净重	131.1 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140183995
eCl@ss	27440224 圆形连接器外壳
ETIM	EC003556
UNSPSC 24.0	39121405