

USB-C multiport adapter voor laptops - Power Delivery - DVI - GbE - USB 3.0

Product ID: DKT30CDVPD



Breid de connectiviteit van uw met USB-C™ uitgevoerde laptop uit. Met deze slanke USB-C multiport adapter kunt u overall een krachtig werkstation maken, met DVI-video output, een USB 3.0 Type-A poort en een gigabit Ethernet poort.

Voed tegelijkertijd zowel de multiport adapter als uw laptop, met ondersteuning van USB Power Delivery 2.0. Deze adapter is het ideale accessoire voor uw Dell XPS, MacBook Pro of andere met USB Type-C™ uitgeruste laptop, en is ook compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten.

Maak een krachtig werkstation

De multiport adapter breidt de connectiviteit van uw laptop met een beperkt aantal poorten uit met deze geïntegreerde USB-C kabel waarmee u tegelijkertijd meerdere apparaten kunt aansluiten. En samen met uw laptopscherm maakt deze veelzijdige USB-C multiport adapter het gemakkelijk om, indien nodig, een dual-monitor werkstation te creëren. Met deze adapter kunt u ook met gemak verbinding maken met een DVI-scherm op een kantoorwerkplek of thuishkantoor.

De gigabit Ethernet-poort garandeert betrouwbare toegang tot een vast netwerk. Bovendien kunt u met een extra USB 3.0 Type-A poort, een bestaand randapparaat aansluiten, zoals uw muis of flashdrive.

Krijg een betrouwbare netwerkverbinding

De gigabit Ethernet-poort garandeert betrouwbare toegang tot een vast netwerk, wat ideaal is op plaatsen met beperkte wifi-toegang.

Ontworpen voor gemakkelijke mobiliteit

Omdat de multiport adapter via de USB wordt gevoed, hoeft u geen aparte voedingsadapter mee te nemen. Deze multiport adapter heeft ook een USB-C poort die USB Power Delivery 2.0 ondersteunt, zodat u uw laptop voeden en opladen terwijl u werkt, dit is ideaal voor mobiel gebruik van kantoor naar huis, of voor op reis. De adapter heeft een geïntegreerde USB-C kabel en biedt u netwerkconnectiviteit plus een USB Type-A aansluiting voor optimale veelzijdigheid terwijl u reist.

De DKT30CDVDP wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB: Voor volledige functionaliteit van de adapter moet de USB-C poort van uw laptop USB Power Delivery en DP Alt Mode ondersteunen.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Sluit uw MacBook, Ultrabook of Chromebook™ aan op vast gigabit internet, op plaatsen waar geen Wi-Fi® beschikbaar is
- Integreer de compacte adapter in kleine werkruimtes en (thuis)kantoren

Features

- Biedt DVI-video output, een USB 3.0 poort en een gigabit Ethernet poort voor uw USB-C Windows of MacBook-laptop
- Voed uw laptop met 60 W Power Delivery via deze multiport adapter en een USB Type-C voedingsadapter
- Verbind uw bestaande USB-apparaten met de USB Type-A poort; Gigabit Ethernet RJ45 poort ondersteunt Wake-on-LAN (WOL), jumbo frames, VLAN Tagging en Energy-Efficient Ethernet
- Compatibel met Thunderbolt 3 poorten

Hardware	Warranty	3 Years	
	4K ondersteuning	Ja	
	Audio	Ja	
	Bus type	USB-C	
	Chipsetcode	VIA/VLI - VL813 VIA/VLI - VL100 Parade - PS171 Realtek - RTL8153	
	Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1	
	Ondersteunde schermen	1	
Snellaadpoort(en)	Nee		
Prestaties	Auto MDIX	Ja	
	Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps	
	Full duplex ondersteuning	Ja	
	Maximale digitale resoluties	1920 × 1200 - 60 Hz (DVI)	
	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)	
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s	
	UASP ondersteuning	Ja	
Connector(en)	Type connector(en)	1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Mannelijk 1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk 1 - RJ-45 Vrouwelijk 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk 1 - USB-C (24-polig) alleen USB Power Delivery Vrouwelijk	
	Software	Besturingssystemen	
		Windows® 7, 8.1, 10 Mac OS® 10.11 tot 10.14 Chrome OS™	
	Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg dat de USB-C poort van uw hostcomputer USB Voedingsspecificatie 2.0 en DP Alt Mode ondersteunt.
			De adapter kan worden aangesloten op de USB-C poort van een host laptop die USB Power Delivery 2.0 niet ondersteunt. In deze configuratie wordt er echter, als er een voedingsadapter is aangesloten op de multifunctionele adapter, geen stroom doorgegeven naar uw host laptop.

	System- en kabelvereisten	<p>USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps.</p> <p>Een host laptop met een beschikbare USB-C poort (om volledige functionaliteit te garanderen, moet de USB-C hostpoort USB Voedingsspecificatie 2.0 en DP Alt Mode ondersteunen).</p> <p>Optioneel: USB-C voedingsadapter (bijvoorbeeld de op USB-C gebaseerde voedingsadapter van uw laptop)</p>
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
	Power Delivery	60W
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	0~85% RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen	Breedte product	1.6 in [41 mm]
	Gewicht product	1.8 oz [50 g]
	Hoogte product	0.7 in [17 mm]
	Kabellengte	5.5 in [140 mm]
	Kleur	Wit
	Lengte product	3.8 in [97 mm]
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	4.6 oz [130 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - multiport adapter
		1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.