

HC-D-TA-PG16-PLR-BK - 适配器

1411353

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411353>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

配备卡口锁的塑料螺纹接口，用于EVO外壳D系列，适合Pg16螺钉连接。



商业数据

订货号	1411353
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7APN
产品关键代码	AF7APN
目录页面	页码595 (C-2-2019)
GTIN	4046356929240
单件重量 (含包装)	18.2 g
单件重量 (不含包装)	18.2 g
原产地	PL

HC-D-TA-PG16-PLR-BK - 适配器

1411353

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411353>



技术数据

产品属性

产品类型	螺纹转接头
螺钉连接类型	Pg16

尺寸

尺寸图	
密封侧螺纹类型	Pg16

内部尺寸

内螺纹长度	11 mm
-------	-------

材料规格

阻燃等级, 符合UL 94	V2
密封材料 O形圈	NBR
外壳材料	PA

机械特性

机械参数	
螺钉连接类型	Pg16

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP66
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C

安装

组装说明	卡口式连接最多可拆卸3个 不能通过塑料螺纹适配器在电缆接头和连接器外壳之间建立电气连接。因此, 只能使用塑料电缆保护系统或塑料电缆接头。
------	---

HC-D-TA-PG16-PLR-BK - 适配器


1411353

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411353>



图纸

尺寸图



尺寸图

HC-D-TA-PG16-PLR-BK - 适配器

1411353

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411353>



分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440192
ECLASS-12.0	27440192
ECLASS-13.0	27440192

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

EF3.0 气候变化

CO2e 千克

0.274千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯(中国)投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

(江宁236信箱)邮编: 211100

025-52121888

phoenix@phoenixcontact.com.cn