

HC-M-01-COAX-CK1,6-75-M - 连接器

1066962

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1066962>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



连接器，位数: 1，电源针位: 0，控制针位: 1，针式插头，压接，48 V，10 A，0.14 mm² ... 2.5 mm²，电缆外径:3 mm ... 9.5 mm，应用: COAX，75 Ω

商业数据

订货号	1066962
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7ACB
产品关键代码	AF7ACB
目录页面	页码585 (C-2-2019)
GTIN	4055626733975
单件重量（含包装）	32.8 g
单件重量（不含包装）	31.83 g
原产地	CN

HC-M-01-COAX-CK1,6-75-M - 连接器

1066962

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1066962>



技术数据

说明

概述	压接插针须单独订购
概述	EMC连接器外壳与大功率插拔式连接器电势隔离。
概述	夹紧范围在3 mm - 6 mm和6 mm - 9.5 mm的卡夹
概述	可用于订货号 1417374 HC-M-02-EMC-M
概述	用于75 Ω同轴电缆

产品属性

产品类型	EMC插芯，模块化
系列	HC-M-EMV
应用	COAX
位数	1
连接图表	1
出线口编号	1
大功率触点数	0
控制触点数	1
触点类型	车削
	冲压
屏蔽	有

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定电压(III/3)	48 V
额定过电压	0.8 kV
额定电流	10 A
波阻抗	75 Ω

连接数据

连接技术

连接系统	压接
------	----

导线连接

导线横截面	0.14 mm² ... 2.5 mm²
可连接导线横截面AWG	26 ... 14
单根电线的剥线长度	8 mm


尺寸

HC-M-01-COAX-CK1,6-75-M - 连接器

1066962

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1066962>



尺寸图	
高度	15.5 mm
长度	46.2 mm

机械特性	
接点直径	1.6 mm

材料规格

标识材料 相线	锌合金
阻燃等级，符合UL 94	V0
接触件材料	铜合金
材料接触表面	Au
接触件载体材料	PC

电缆/电线

电缆外径	3 mm ... 9.5 mm
单根导线的剥线长度	8 mm
波阻抗	75 Ω

机械特性

机械参数	
插 / 拔周期	≥ 500

环境和真实条件

环境条件	
环境温度（运行）	-40 °C ... 85 °C

安装

组装说明	护套剥线长度：23 mm，屏蔽长度：13 mm，内导线剥线长度：8 mm
------	--------------------------------------

HC-M-01-COAX-CK1,6-75-M - 连接器




1066962

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1066962>


图纸

尺寸图



插头

图表



衰减曲线

HC-M-01-COAX-CK1,6-75-M - 连接器



1066962

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1066962>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1066962>

	UL认证			
	认证ID: E118976			
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	50 V	10 A	-	-

HC-M-01-COAX-CK1,6-75-M - 连接器



1066962

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1066962>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ECLASS-13.0	27440205

ETIM

ETIM 9.0	EC000438
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

HC-M-01-COAX-CK1,6-75-M - 连接器



1066962
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1066962>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn