




Répartiteur

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS



Application		
Caractéristique spécifique		Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4
Courant de sortie total	[A]	12
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80



Répartiteur

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

Indice de protection	IP 67
----------------------	-------

Tests / homologations

Homologation UL	Enclosure type	Type 1
-----------------	----------------	--------

Données mécaniques

Poids	[g]	236,5
Boîtier		rectangulaire
Type de montage		Fixation par l'arrière
Dimensions	[mm]	118,2 x 60 x 33
Matières		boîtier: PA
Nombre d'emplacements répartiteur		4
Type connecteur		M12

Accessoires


Fourniture	Bouchons protecteurs: 2
	étiquettes: 4

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique - Raccordement


Connecteur: 1 x M23; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm



Répartiteur

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

Raccordement



Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 4 x M12; codage: A; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm

