

PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION XR 18V 2AH LI-ION - MANDRIN PLASTIQUE

- Le puissant moteur BRUSHLESS offre un maximum d'autonomie et de productivité.
- Compacte, elle est idéale pour travailler dans les espaces les plus confinés.
- Son interrupteur permet de varier la vitesse de perçage pour un contrôle encore plus précis.
- 15 positions de réglage de couple avec un couple maximal de 42 Nm
- Design ergonomique et sa poignée en caoutchouc améliorent le confort de l'utilisateur

Couple dur/tendre (Nm) : 42/24
Régime à vide (tr/min) : 0-450/1800
Ø Perçage bois/métal/béton (mm) : 30/13/13
Cadence de frappe (cps/min) : 0-7650/25500
Capacité du mandrin (mm) : 1.5-13
Mandrin Plastique



Livrée avec 2 batteries 2Ah, chargeur

DCD776D2-QW

5 054 905 027 759