



MODM.R181-36PB

3662424149566

Module mousse douilles 1/4" 6 pans métrique 46 pièces – cliquet – 10 douilles de 5,5 à 14 mm – rallonges – cardan – poignée coulissante – poignée tournevis – embouts de vissage– clés males 6 pans – FACOM MODM.R181-36pB



Spécifique a la Piece

Pays de fabrication:

France

1 x cliquet 1/4" embout haute performance R.181. 10 x douilles 1/4" 6 pans métriques R. 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm. 2 x rallonges 1/4" . L 55 mm (R.209) L 150 mm (R.215). 1 x joint universel 1/4" . R.240A. 1 x poignée coulissante 1/4" . R.120A. 1 x poignée tournevis 1/4" . R.236A. 1 x porte.embouts de douille 1/4" avec axe de retenue standard pour embouts 1/4" . R.235. 20 x embouts 1/4", embout d'entraînement 6,35 mm L 25 mm . EP.1T pour Philips® . PH1 . PH2 . PH3. ED.1T pour Pozidriv® . PZ1 . PZ2 . PZ3. ES.1T pour vis à fente . 4,5 . 6,5 . 8 mm. EH.1 pour vis 6 pans creux métriques . 3 4 5 6 7 mm. EXR.1 pour vis Resistox® . TT15 . TT20 . TT25 . TT27 . TT30 . TT40. 8 x jeu de clés à tête sphérique métriques (83SH.JP9A) . 83SH 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 mm.