


产品参数表

规格



6槽机架，电源不占槽位

BMXXBP0600



主要信息

产品系列	Modicon X80
产品类型	Backplane

补充信息

槽位数	6 Bus X
产品适用范围	BMXP34处理器 BMXCPS电源 I/O模块 特殊应用模块
功耗 W	1.68 W
电气连接	1 连接器 (XBE) 扩展模块
固定模式	By 4 M4/M5/M6 screws, 安装于 面板 By 4 M4/M5/M6 screws, 安装于 安装底板 通过夹子, 安装于 35 mm DIN 导轨
高度	103.7 mm
宽度	307.6 mm
深度	19 mm
净重	0.79 kg

环境

IP 等级	IP20
运行温度	0...60 °C
相对湿度	10...95 % 无冷凝
符合指令	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility
产品认证	CE UL CSA RCM EAC UKCA 商船
标准	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2 EN/IEC 61850-3, location G

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6.700 cm
Package 1 Width	15.300 cm
Package 1 Length	39.500 cm
Package 1 Weight	835.000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	9
Package 2 Height	30.000 cm
Package 2 Width	40.000 cm
Package 2 Length	60.000 cm
Package 2 Weight	8.385 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	36
Package 3 Height	75.000 cm
Package 3 Width	60.000 cm
Package 3 Length	80.000 cm
Package 3 Weight	45.540 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

可持续

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)





透明

RoHS/REACH

健康安全绩效



Mercury Free



Rohs Exemption Information

[支持](#)

认证与标准

Reach法规

[REACH 声明](#)

欧盟RoHS指令

主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)

中国 RoHS 管理办法

[中国 ROHS 声明](#)

环境披露

[产品环境文件](#)

Weee


该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

流通资料

[产品使用寿命终期信息](#)

尺寸图


尺寸



安装和间隙


最小间隙

带走线槽的机柜中典型安装的最小间隙




- a 侧面间隙 : > 40 mm (1.57 in.)
- b 顶部和底部与周围物体的间隙 : > 20 mm (0.79 in.)
- 1 直接安装或使用保护层
- 2 布线管道或线架

安装在面板上



机架类型	a	b	
X Bus 机架	BMXXBP0400 BMXXBP0400H	202.1 mm (7.957 in)	214.8 mm (8.457 in)
	BMXXBP0600 BMXXBP0600H	267.5 mm (10.531 in)	280 mm (11.023 in)
	BMXXBP0800 BMXXBP0800H	332.5 mm (13.091 in)	345.2 mm (13.591 in)
	BMXXBP1200 BMXXBP1200H	462.9 mm (18.224 in)	475.6 mm (18.724 in)

安装在 Telequick 安装板上



1 Telequick 板

2 卡扣螺母

注：右侧两个螺钉可以一直供您使用，直至没有机架扩展模块被安装