

TRADELIFT – LÈVE EXPRESS FATMAX

PRATIQUE

Levier de poussée vers le bas pour facilement lever des charges lourdes par effet démultiplié, contrairement à un mécanisme de type gâchette
Soulève la plaque de levage jusqu'à 6 mm par course

PRÉCIS

Bouton d'ajustement fin pour abaisser la plaque de levage jusqu'à 2,5 mm

ROBUSTE

Boîtier fermé en métal pour plus de durabilité et protection du mécanisme contre la poussière et les débris

STABLE

Base élargie à l'arrière pour plus de stabilité
Trous de vis pour faire un point d'ancrage pour fixer le Tradelift

CONFORTABLE

Poignée surmoulée pour un meilleur confort et une meilleure prise en main

SÉCURISÉ

Bouton de relâche complète encastré qui empêche son activation accidentelle

ASTUCIEUX

Bord incliné qui facilite le glissement de la base sous les objets bas



UNE 3^e MAIN SUR LES CHANTIERS

**SOULEVER – LEVER - METTRE À NIVEAU –
ÉCARTER – SERRER – ARRACHER !!!**



STANLEY



LEVAGE MAX
150 kg



HAUTEUR DE TRAVAIL
7-220 mm

FMHT83550-1
3 253 561 835 506



FMHT83552-1
3 253 561 835 520

