

har-port USB 2.0 A-A, PFT



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 45 452 1901
规格	har-port USB 2.0 A-A, PFT
浩亭电子目录	https://harting.com/09454521901

标识

类别	连接器
系列	har-port
原件	服务接口
规格	USB 2.0

版本

连接方式	A型插座-A型插座
固定	可螺栓固定到盖板上

技术参数

环境温度	-25 ... +70 °C
插拔次数	≥1,500
防护等级符合 IEC 60529	IP20

材料特性

材料 (上壳/底座)	聚酰胺 (PA)
颜色 (上壳/底座)	银
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含

材料特性

加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

规格和认证

规格	EN 45545-2
UL / CSA	UL 1863 DUXR2.E470046 CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
认证	DNV GL

商业数据

包装尺寸	1
净重	10 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140060463
eCl@ss	27060304 电器绳索
ETIM	EC002599
UNSPSC 24.0	43202222