

## CARACTERISTIQUES

- Chariot à étagère RS Pro polyvalent
- Les montants en aluminium spécialement formés et les étagères en plastique forment un support léger Cadre
- La stabilité et la résistance sont fournies par les étagères nervurées
- Deux des quatre roues sont freinée pour plus de sécurité
- Les pièces en plastique sur le chariot sont fabriquées en polyéthylène haute densité

## Chariot en aluminium 3 tablettes de RS Pro, 866 x 500 mm, 200 kg de charge

RS code commande : 669-3771



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

## Description du produit

Présentation du chariot à tablette de RS Pro, idéal pour le transport d'articles dans les usines, les entrepôts et bien plus encore. Le chariot robuste est conçu pour être professionnel dans tous les environnements dans lesquels il est utilisé et offre une finition bimatière facile à garder propre et robuste contre les liquides difficiles, pratique lorsqu'il est utilisé dans les environnements industriels. Les montants en aluminium spécialement formés et les étagères en plastique côtelées créent un cadre qui garantit la durabilité et la résistance tout en offrant une capacité de stockage et de transport optimale. En outre, le chariot est capable de former un boîtier sécurisé sur trois côtés à l'aide des panneaux fournis. Avec une capacité de charge de 200 kg, un cadre pour utilisation intensive et quatre roues en caoutchouc pivotantes robustes, ce chariot RS Pro est un investissement idéal qui est suffisamment polyvalent pour être utilisé dans une large gamme d'applications.

## Caractéristiques

<b>Type</b>	Etagère
<b>Classe de poids</b>	Utilisation moyenne
<b>Nombre de niveaux</b>	3
<b>Type de roue</b>	Caoutchouc
<b>Caractéristiques des roues</b>	Frein, pivotant
<b>Etagère pliable</b>	Non
<b>Matériau du cadre</b>	Aluminium
<b>Matériau de la roue</b>	Caoutchouc
<b>Freins</b>	Oui
<b>Applications</b>	Entrepôts, ateliers commerciaux et garages, ateliers ou garages à la maison, restauration et industrie alimentaire, écoles, magasins

## Spécifications mécaniques

<b>Capacité de charge</b>	200kg
<b>Diamètre de roue</b>	100mm

<b>Taille du chariot</b>	
<b>Dimension</b>	1010mm x 513mm x 990mm
<b>Profondeur</b>	990mm
<b>Largeur</b>	513mm
<b>Hauteur</b>	1010mm

Taille d'étagère externe	
Dimension de la plate-forme	866 x 500 mm
Longueur de la plate-forme	866mm
Largeur de la plate-forme	500mm

Product Description	H x W x D (mm)	Shelves L x W (mm)	Capacity (kg)	RS Stock No
(Large)3 Shelves c/w Sides/Back Enclosed	1010 x 513 x 990	866 x 500	200	669-3771