

# 操作器

分销方  
Rs-online



704.021.2



<https://rs-online.eao.com/component/704.021.2...>

您的产品:

---



## 704.021.2 操作器

下载中 ...

### 正面

正面尺寸: Ø 29 mm

正面形式: 圆形

### 安装

设计: 凸起的

安装类型: 面板安装

### 操作

灯罩盖颜色: 红色

灯罩盖材质: 塑料

灯罩透明度: 透明的

刻印盖颜色: 无色

刻印盖透明度: 透明的

标记盖表面处理: 带棱纹

### 电气特性

标准: 开关遵循“低压开关设备的标准”DIN EN 60947-1

### 机械特性

端子: 螺钉端子

重量: 0.019 kg

### 环境条件


<b>IP保护:</b>	正面为IP65
工作温度:	- 40 °C ... + 55 °C
储存温度:	- 40 °C ... + 85 °C

### 证书

<b>REACH:</b>	REACH compliant
<b>RoHS:</b>	RoHS compliant

### 其他

简述:	操作器, Ø 29 mm, 圆形, 螺钉端子
外壳颜色:	灰色
外壳材质:	塑料
接线图:	



安装开孔:



外形尺寸:

