


EU regulación 2016/425 certificado n°0075/057/162/03/20/0796 expedido por el CTC, organismo notificado n° 0075

EASYFIT/SD

GUANTES DE PROTECCIÓN CORTE NIVEL B



 EN388:2016	
Niveles :	
Resistencia a la abrasión:	●●●●●
Resistencia al corte :	●●●○●
Resistencia al desgarro:	●●●●●
Resistencia a la perforación:	●●●○●
Resistencia al corte según EN ISO 13997	B
Característica EN 16350	Nivel
Resistencia eléctrica vertical EN1149-2	2.25 x 10 ⁵ Ohm
Tallas	Paquetes
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12	10 por paquete - 200 por caja



EPI Categoría II

Guante tricotado sin costuras, galga 13, 100% polietileno de alta densidad con inserción elastano y filamentos texturados 100% poliamida. Recubrimiento CLEAN PU negro en palma y dedos, puño elástico.

PRINCIPALES VENTAJAS

-  RESISTENCIA
-  CONFORT
-  DESTERIDAD

SECTORES

 Todos los sectores



LEBON International S.à.r.l
 Immeuble Laccollith
 20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
 Website : www.lebonprotection.com
 TEL : +352 26 49 36 07
 FAX : +352 26 49 35 35